



BR652101D9016



**Socle de goulotte montage frontale BRH68x210mm couvercle 2x80mm hfr blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Compatibilité**

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Appareillage modulaire

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 210 mm

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 23 / 50

**Porte, couvercle**

Montage du couvercle Intérieur

Nombre de couvercles pouvant être montés 2

**Matières**

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

**Câble**

Section intérieure / utile 12480 mm<sup>2</sup>

**Équipement**

Nombre de cloisons clipsables 2

**Standards**

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP40
Résistance au choc	IK08

---

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

---

**Température**

---

Température ambiante	-5...60 °C
----------------------	------------

---