



BR652103DH9016



## Angle extérieur variable pour BR/A/S 68x210mm sans halogène blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 210 mm

Mesure a 37 mm

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Nombre de couvercles pouvant être montés 2

#### Matières

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 85 / 95 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C