



BR652105H9011



## Angle plat hfr BR 68x210mm OT 80mm noir

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation serrage

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Compatibilité produits BR65, BRA65, BRS65, BRH65, BRN65

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 210 mm

Mesure a 266 mm

#### Matières

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 95 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C