



BR7017017035



Socle de goulotte C-profile BR 70x170mm de PVC en gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60mm, 45mm, CEE, EIB, Appareillage modulaire
----------------------------------	---

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	68 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	170 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	26 / 42
---	---------

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	120 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	10050 mm²
----------------------------	-----------

Équipement

Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1 / 2
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Température	
Température ambiante	-5...65 °C