



BR8513019016

## Socle de goulotte montage frontale BR 85x130 couvercle 80mm blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	9940 - 9940 mm <sup>2</sup>

#### Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	26
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	41

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, appareillage modulaire
----------------------------------	---

#### Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

#### Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre de cloisons	0
Avec film de protection	Oui