



BR8517017035



Socle de goulotte C-profile BR 85x170mm de PVC en gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, 45mm, CEE, EIB, Appareillage modulaire

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 83 mm
 Longueur 2000 mm
 Largeur de goulotte 170 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 39 / 54

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur
 Largeur du couvercle 120 mm
 Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur gris clair
 Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair
 Matière PVC
 Groupe de matériau plastique
 Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 13180 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1
 Nombre de compartiments 1 / 4
 Nombre d'agrafes par mètre 0

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------