



BRA0802ELN



**Couvercle de goulotte de BRA avec largeur 80mm de Aluminium anodisé naturel**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien	Non
Fixation inviolable	Non

**Compatibilité**

Compatibilité produits	BRN
Format appareillages compatibles	non

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

**Dimensions**

Longueur	2000 mm
----------	---------

**Porte, couvercle**

Montage du couvercle	Intérieur
Couvercle avec joint	Non
Largeur du couvercle	80 mm
Fixation du couvercle	encliqueté

**Matières**

Couleur	aluminium
Matière	aluminium
Groupe de matériau	aluminium

**Installation, montage**

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

**Standards**

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------

**Température**

Température ambiante	-5...90 °C
----------------------	------------