



BRA6510039016



## Angle extérieur profil de base pour BRA 68x100mm couv. 80mm alu blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Mesure a 80 mm

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Couvercle avec joint Non

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

#### Matières

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C