



BRA6513019016



**Socle de goulotte montage frontale BRA 68x130mm couv. 80mm Alu blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	68 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	7580 - 7580 mm <sup>2</sup>

**Cache, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	18
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	32

**Compatibilité**

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, appareillage modulaire
----------------------------------	---

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matière**

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Thermolaquage
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

**Equipement**

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui