



BRA651301ELN



Socle de goutte front-montage BRA 68x130mm couv. 80mm de Alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	7580 - 7580 mm ²

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0,00 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0,00 mm

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	18
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	32

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, appareillage modulaire
----------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Aluminium

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
-------------------	-----

Nombre d'agrafes par mètre

0

Avec film de protection

Oui