



BRA6517019016



Socle de goulotte montage frontale BRA 68x170mm couv. 80mm Alu blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB, Appareillage modulaire

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm
 Longueur 2000 mm
 Largeur de goulotte 170 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 28 / 42

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur
 Largeur du couvercle 80 mm
 Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Matière aluminium
 Groupe de matériau aluminium

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 10050 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1
 Nombre de compartiments 1 / 2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C

