



BRA651701ELN



Socle de goutlotte front-montage BRA 68x170mm couv. 80mm de Alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB, Appareillage modulaire

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goutlotte 68 mm
 Longueur 2000 mm
 Largeur de goutlotte 170 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 28 / 42

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur
 Largeur du couvercle 80 mm
 Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur aluminium
 Matière aluminium
 Groupe de matériau aluminium
 Type de traitement de surface -

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 10050 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1
 Nombre de compartiments 1 / 2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

