



BRA651704BELN



**Angle intérieur en profil de base BRA 68x170mm couv. 120mm en alu anodisé natur**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 80 mm

Largeur de goulotte 170 mm

Mesure a 146 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint Non

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

**Matières**

Couleur aluminium

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

**Configuration**

Plage angulaire 90 °

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Fond

**Standards**

Directive européenne RoHS conformité volontaire

**Sécurité**

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

**Conditions d'utilisation**

