



BRA651705H9010



Angle plat se chevauchant pour BRA 68x170mm couv. 80mm sans halogène blanc pur

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 170 mm

Mesure a 205 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Nombre de couvercles pouvant être montés 0

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C