



BRA651707B9010



Cache-découpes pour BRA 68x170mm couvercle 120mm en tôle d'acier en blanc pur

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 170 mm

Mesure a 25 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 0

Porte, couvercle

Largeur du couvercle 120 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière tôle d'acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

type de fixation fixation à borne

Câble

Section intérieure / utile 0 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 0

Nombre de compartiments 1

Nombre d'agrafes par mètre 0

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui