



BRA6521019016



**Socle de goutlotte montage frontale BRA 68x210mm couv. 80mm de Alu blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Compatibilité**

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB, Appareillage modulaire

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

**Dimensions**

Hauteur de goutlotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goutlotte 210 mm

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 39 / 52

**Porte, couvercle**

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

**Matières**

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

**Câble**

Section intérieure / utile 12630 mm<sup>2</sup>

**Equipement**

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1 / 2

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5...90 °C

