



BRA652101D9010



**Socle de goulotte montage frontale BRA 68x210mm couv. 2x80mm de Alu blanc pur**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	68 mm
Largeur	210 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	12060 - 12060 mm <sup>2</sup>

**Cache, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
Largeur de la partie supérieure 2	80 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	23
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	50

**Compatibilité**

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, appareillage modulaire
----------------------------------	---

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matière**

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Thermolaquage
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

**Équipement**

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui