



BRA652101D9010



**Socle de goulotte montage frontale BRA 68x210mm couv. 2x80mm de Alu blanc pur**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Compatibilité**

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB, Appareillage modulaire

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 210 mm

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 23 / 50

**Porte, couvercle**

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 2

**Matières**

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

**Câble**

Section intérieure / utile 12060 mm<sup>2</sup>

**Équipement**

Nombre de cloisons clipsables 2

Nombre de compartiments 2 / 4

Nombre d'agrafes par mètre 0

**Standards**

**Sécurité**

---

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui