



BRA652101D9016



**Socle de goulotte montage frontale BRA 68x210mm couv. 2x80mm de Alu blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Compatibilité**

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB, Appareillage modulaire

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 68 mm  
 Longueur 2000 mm  
 Largeur de goulotte 210 mm

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 23 / 50

**Porte, couvercle**

Montage du couvercle Intérieur  
 Largeur du couvercle 80 mm  
 Nombre de couvercles pouvant être montés 2

**Matières**

Matière aluminium  
 Groupe de matériau aluminium

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

**Câble**

Section intérieure / utile 12060 mm<sup>2</sup>

**Équipement**

Nombre de cloisons clipsables 2  
 Nombre de compartiments 2 / 4

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire