



BRA652101ELN



Socle de goulotte front-montage BRA 68x210mm couv. 80mm de Alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 210 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 39 / 52

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur aluminium

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 12630 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1 / 2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Conditions d'utilisation

