



BRA652105D9016



Angle plat profil de base pour BRA 68x210mm couv. 2x80mm alu blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 210 mm

Mesure a 290 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Nombre de couvercles pouvant être montés 2

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C