



BRH08029016

Couvercle de goutte de BRH avec largeur 80mm hfr en acer blancs

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
Fixation inviolable	Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles	non
----------------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Longueur	2000 mm
----------	---------

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Couvercle avec joint	Non
Largeur du couvercle	80 mm
Fixation du couvercle	encliqueté

Matières

Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-30...90 °C
----------------------	-------------