



BRH6510019016



Socle de goulotte montage frontale BRH 68x100mm couvercle 80mm hfr acer blancs

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Couvercle avec joint Non

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 5750 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1 / 2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...90 °C

Température

Température ambiante

-30...90 °C