



BRH6517019016



Socle de goulotte montage frontale BRH 68x170mm couv. 80mm sans halogène blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	170 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	10050 - 10050 mm ²

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0,00 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0,00 mm

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
----------------------------------	-----------------------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	PC-ABS
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui