



BRH652101D9016



## Socle de goulotte montage frontale BRH68x210mm couvercle 2x80mm hfr acer blancs

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm  
 Longueur 2000 mm  
 Largeur de goulotte 210 mm

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur  
 Couvercle avec joint Non  
 Largeur du couvercle 80 mm  
 Nombre de couvercles pouvant être montés 2

#### Matières

Matière PC-ABS  
 Groupe de matériau plastique  
 Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 12480 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables 2  
 Nombre de compartiments 2 / 4

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service

-5...90 °C

**Température**

---

Température ambiante

-30...90 °C