



Couvercle latéral de goulotte BRN 65x210mm de PVC en blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
Fixation inviolable	Non

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Longueur	2000 mm
----------	---------

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Couvercle avec joint	Non
Largeur du couvercle	65 mm
Fixation du couvercle	encliqueté

Matières

Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------

BRN06529016