


BRN6517019011



## Profilé de base pour goulotte BRN 68x170mm en PVC en noir graphite

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Appareillage modulaire

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 170 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 22 / 38

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 3

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 9130 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 3 / 4

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

-5...60 °C

**Température**

---

Température ambiante

-5...65 °C