


BRN6521019011



Profilé de base pour goulotte BRN 68x210mm en PVC en noir graphite

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Appareillage modulaire

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 210 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 31 / 47

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 3

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 11300 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 3 / 4

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C

Température

Température ambiante

-5...65 °C