




BRN7013019010



Socle de goulotte C-profile BRN 70x130mm de PVC en blanc pur

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Appareillage modulaire

Connectivité

Accessoires d'alignement Profilé pré-équipé d'éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 67 mm
Longueur 2000 mm
Largeur de goulotte 130 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 13 / 29

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur
Largeur du couvercle 80 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés 3

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur
Matière PVC
Groupe de matériau plastique
Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 6900 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1
Nombre de compartiments 3 / 4
Nombre d'agrafes par mètre 0

Standards

Sécurité

| | |
|------------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
| Sans halogène | Non |
| Résistance au choc | IK07 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5...60 °C |
|------------------------|------------|

Température

| | |
|----------------------|------------|
| Température ambiante | -5...65 °C |
|----------------------|------------|