



BRS08029016



Couvercle de goulotte pour BRS 80mm en acier blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
Fixation inviolable	Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles	non
----------------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Longueur	2000 mm
----------	---------

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Largeur du couvercle	80 mm
Fixation du couvercle	encliqueté

Matières

Matière	tôle d`acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...90 °C
----------------------	------------