



BRS10021019010



Socle de goulotte front-montage BRS 100x210mm couv. 80mm d'acier blanc pur

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	100 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	210 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	69 / 82
---	---------

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	80 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d'acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	19950 mm²
----------------------------	-----------

Équipement

Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1 / 2
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui