



BRS1002103D9010



Angle ext. en profil de base pour BRS 100x210mm couv. 2x80mm en acier blanc pur

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 100 mm

Largeur de goulotte 210 mm

Mesure a 80 mm

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Couvercle avec joint Non

Nombre de couvercles pouvant être montés 2

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière tôle d'acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond

Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Conditions d'utilisation	
Température de service	-30...90 °C