



BRS6510019016



## Socle de goulotte fixation frontale BRS 68x100mm couvercle 80mm en acier blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	100 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	5790 - 5790 mm <sup>2</sup>

#### Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	10
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	24

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, 45 mm
----------------------------------	-----------------------

#### Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

#### Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

#### Équipement

Éclisses incluses	Non
-------------------	-----

