



BRS651004VERZ



Angle interieur, acier

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Mesure a 146 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface zingué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C