



BRS6510057035



## Angle plat, acier

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 100 mm

Mesure a 180 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

#### Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière tôle d'acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 90 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

#### Conditions d'utilisation

