



BRS651301VERZ



**socle de geulotte, acier**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Hauteur            | 68 mm                       |
| Largeur            | 130 mm                      |
| Longueur           | 2000 mm                     |
| Section intérieure | 7700 - 7700 mm <sup>2</sup> |

**Cache, porte**

|  |       |
|--|-------|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 1     |
| Largeur de la partie supérieure 1        | 80 mm |
| Largeur de la partie supérieure 2        | 0     |
| Largeur de la partie supérieure 3        | 0     |

**Capacité**

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 18 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 32 |

**Compatibilité**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Format appareillages compatibles | Standard 60 mm, 45 mm, CEE, EIB, appareillage modulaire |
|----------------------------------|---|

**Installation, montage**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

**Matière**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Matière               | Acier     |
| Traitement de surface | Galvanisé |
| Couleur               | Zinc      |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP | IP40 |

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 90 °C |
|------------------------|------------|

**Connectivité**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Eclisses en références séparées |
|--------------------------|---------------------------------|

**Équipement**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Éclisses incluses | Non |
|-------------------|-----|

Nombre d'agrafes par mètre

0

Avec film de protection

Oui