



BRS6517019016



Socle de goulotte fixation frontale BRS 68x170mm couvercle 80mm en acier blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	170 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	10240 - 10240 mm ²

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0,00 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0,00 mm

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	29
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	42

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, 45 mm
----------------------------------	-----------------------

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP40

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
-------------------	-----

