



BRS651707B9010



Cache-découpes pour BRS 68x170mm couvercle 120mm en tôle d'acier en blanc pur

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	68 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	170 mm
Mesure a	25 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	0
---	---

Porte, couvercle

Largeur du couvercle	120 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d'acier
Groupe de matériau	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
type de fixation	fixation à borne

Câble

Section intérieure / utile	0 mm²
----------------------------	-------

Équipement

Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	0

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------