




BRS652101D9016



Socle de goulotte BRS 68x210mm couvercle 2x80mm en acier blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 210 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 23 / 50

Porte, couvercle

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 2

Matières

Groupe de matériau acier

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 12210 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 2

Nombre de compartiments 2

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C