



BRS652104DVERZ



### Angle interieur, acier

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Mode de fixation serrage

##### Modèle

Traitement antibactérien Non

##### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

##### Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 210 mm

Mesure a 146 mm

##### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Nombre de couvercles pouvant être montés 2

##### Matières

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface zingué

##### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

##### Configuration

Plage angulaire 90 °

##### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond

##### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

##### Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C