




BRS8517019016



**Socle de goulotte fixation frontale BRS 83x170mm couvercle 80mm en acier blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Eclisses en références séparées

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 83 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 170 mm

**Capacité**

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 41 / 53

**Porte, couvercle**

Montage du couvercle Intérieur

Largeur du couvercle 80 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

**Matières**

Groupe de matériau acier

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

**Câble**

Section intérieure / utile 13180 mm<sup>2</sup>

**Équipement**

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5...90 °C