


BRS851705VERZ



Angle plat en profil de base pour BRS 85x170mm couv. 80mm en acier galvanisé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 83 mm

Largeur de goulotte 170 mm

Mesure a 250 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface zingué

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Conditions d'utilisation

Température de service -30...90 °C