




BSR02KK9005



## Couvercle à charnière en plastique pour boîte d'installation R02 noir profond

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Non

#### Dimensions

Profondeur de montage	86 mm
Diamètre d'installation	122 mm
Diamètre extérieur	150 mm

#### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

#### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

#### Matière

Matière	Polyamide (PA)
Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

#### Cache, porte

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
Type de couvercle	Capot à charnière

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	0,5 - 5,0 kN
-----------------	--------------

#### Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----

#### Textes

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

#### Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	2
---------------------------	---

Nombre de prises de courant de type SCHUKO	0
--	---

---

**Équipement**

Nombre de boîte d'appareillage	0
--------------------------------	---

---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP en état inutilisé	IP30
---	------

Taille de l'installation (installations sous le sol)	R02
--	-----