



BSR02KK9005



Couvercle à charnière en plastique pour boîte d'installation R02 noir profond

Caractéristiques techniques

Architecture

Sortie de câble Avec sortie de câble dans le couvercle

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale 86 mm
Diamètre d'installation 122 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle Couverture à charnière
Matériau du couvercle Polyamide

Matières

Couleur noir
Matière polyamide (PA)
Groupe de matériau plastique
Type de traitement de surface structurée

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non
Installation sur mur en béton Oui

Connexion

Nombre d'entrée de câbles 2

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Charge maximale Poinçon d'inspection Ø 13mm 500 N / Poinçon d'inspection Ø 130mm 5 kN