




BSR02MTM



## Couvercle de tube métallique pour boîte d'installation R02 Vieux laiton

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Non

#### Dimensions

Profondeur de montage	86 mm
Diamètre d'installation	122 mm
Diamètre extérieur	150 mm

#### Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Oui

#### Notice

Entretien du sol	Mouillé
------------------	---------

#### Matière

Matière	Laiton, Laiton ancien, Zinc
Couleur	Laiton

#### Cache, porte

Matériau du couvercle	Zinc
Type de couvercle	Tube

#### Conditions d'utilisation

Charge maximale	3 - 15 kN
-----------------	-----------

#### Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----

#### Textes

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

#### Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	3
---------------------------	---

Nombre de prises de courant de type SCHUKO	0
<b>Equipement</b>	
Nombre de boîte d'appareillage	0
<b>Sécurité</b>	
Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP en état inutilisé	IP64
Taille de l'installation (installations sous le sol)	R02