




BSR02R



## Bague de serrage boîte d'installation pour réglage <32mm pour prise de sol R02

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|   |     |
|---|-----|
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | Non |
| Avec évidement pour revêtement de sol           | Non |

#### Dimensions

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Diamètre d'installation | 122 mm |
| Diamètre extérieur      | 140 mm |

#### Installation, montage

|  |     |
|--|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Installation sur mur en béton                    | Non |
| Adapté à un usage extérieur                      | Non |
| Compatible avec l'installation sur faux plancher | Oui |
| Adapté au nettoyage humide                       | Non |

#### Matière

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Matière               | Polyamide (PA) |
| Traitement de surface | Non traité     |
| Couleur               | Noir intense   |
| Code RAL              | 9005           |

#### Cache, porte

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Type de couvercle | Aucun couvercle |
|-------------------|-----------------|

#### Fonctions

|   |     |
|---|-----|
| Compatible avec les canaux sous le plancher | Non |
|---|-----|

#### Textes

|                 |  |
|-----------------|--|
| Sortie de câble | Sans sortie de câble dans le couvercle |
|-----------------|--|

#### Raccordement

|  |   |
|--|---|
| Nombre d'entrée de câbles                  | 0 |
| Nombre de prises de courant de type SCHUKO | 0 |

#### Équipement

|  |     |
|--|-----|
| Nombre de boîte d'appareillage                       | 0   |
| Taille de l'installation (installations sous le sol) | R02 |