



CZ009

Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 125A 230V AC

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Capacité

Nombre de modules 0,50

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 2.5 mm²

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 40 °C

Température de stockage/transport -25 - 40 °C

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres 5000

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0,20 W

Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 9 mm

Profondeur 68 mm

Equipement

Nombre de contacts inverseurs 1

Nombre de contacts NF 1