




DAK2803400ELN



DA200 double fixation ancrage 3400 mm, Alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	130 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	3,36 - 3,36 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure	10800 - 10800 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
--	---

Équipement

Réglable	Oui
Portatifs	Non

Câble

Entrée de câble	Dessus
-----------------	--------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Oui

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Aluminium