



DAK802800ELN



## DA200 fixation ancrage 2800mm, anodise

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Profondeur	65 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	2,76 - 2,76 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure	5400 - 5400 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

#### Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
--	---

#### Équipement

Réglable	Oui
Portatifs	Non

#### Câble

Entrée de câble	Dessus
-----------------	--------

#### Installation, montage

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Oui

#### Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Aluminium