



DNG5005007030B

**Goulotte de câblage en PVC DNG 50x50mm gris pierre**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Flexible Non

**Modèle**

Configuration des parois du profilé Estampé

**Intensité du courant**

Résistant au cheminement Oui

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 50 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 50 mm

Largeur des découpes latérales 5 mm

Largeur de languette 7.5 mm

**Porte, couvercle**

Forme de couvercle en vrac

**Matières**

Couleur gris

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

**Installation, montage**

Perforation de socle DIN 43659

**Câble**

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 92

Section intérieure / utile 1974 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 66

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux  
 de remplissage 40%) 128

**Standards**

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Classement UL 94 V0

**Sécurité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Classement en réaction au feu	M1